


TILLAT FYLLINGSMENGDE FOR ISOVATOR BLÅ FLASKER



OBS: Det som er stemplet på stålflasken gjelder ny kjølegass hos produsenter og ikke brukt/retur. Nettomengde for retur av kjølegass må ikke overstige 75 % av angitt mengde på flasken som er for ny gass.

*Ved blanding av flere kuldemedier (gjelder ikke R32 og R1234yf) er tillatt fyllingsmengde **maks 17 kg for stålflasker**

****Komposittflasker har maks 15 kg fyllingsmengde ved brukt medie uavhengig av blanding/gass (mua R507: 75% = 14,8kg).**

Kuldemedium	UN nr.	STÅLFLASKER Retur av kuldemedium*	KOMPOSITTFASKER Retur av kuldemedium **
R12	1028	23,4*	15,0
R22	1018	20,8*	15,0
R134a	3159	21,2*	15,0
R401B	1078	20,6*	15,0
R402A	1078	17,9*	15,0
R402B	1078	18,8*	15,0
R403A	1078	18,8*	15,0
R404A	3337	16,5	15,0
R407C	3340	19,4*	15,0
R407F	3163	19,1*	15,0
R410A	1078	16,5	15,0
R507	1078	16,3	14,8
R1234ze	3163	20,8*	15,0
R417A	3163	19,6*	15,0
R422A	1078	17,7*	15,0
R452A	1078	18,2*	15,0
R437A	1078	20,6*	15,0
R449A	1078	17,9*	15,0
R513A	1078	20,2*	15,0
R427A	1078	19,1*	15,0
R448A	3163	18,4*	15,0

TILLAT FYLLINGSMENGDE FOR ISOVATOR RØD FLASKER



Isovator flasker for brannfarlige kuldemedier (12,3 l blå flaske med rød krage) er for bruk til R32 og R1234yf (ikke hydrokarboner).

*Ved **blanding** av R32 og R1234yf er tillatt fyllingsmengde maks **7,1 kg** pr. flaske.

Fyllingsmengde er som følger (basert på 75% av ny kjølegass hos produsent):

Kuldemedium	UN nr.	Retur av kuldemedium*
R32	3252	7,1
R1234yf	3161	8,7
R452A	1078	7,1
R452B	1078	7,1
R454A	1078	7,1
R454B	1078	7,1
R454C	1078	7,1
R455A	1078	7,1

FYLLINGSMENGDE FOR ISOVATOR RØD KOMPOSITTFLASKE FOR PROPAN/BUTAN



Isovator kompositt flasker for propan/butan (R290/R600/R600a), 24,5 liters komposittflaske med rød topp, er maks fyllingsgrad **10 kg**.